


VERSTELLHINWEISE

VN 3030



MULTI 2D/3D

Dreidimensionale, stufenlose Verstellung

Seite	+/- 3,0 mm
Höhe	+/- 4,0 mm
Andruck	bis zu +/- 3,0 mm

Seiten-/Höhenverstellung

- Abdeckkappe entfernen
- Tür mit Keilen feststellen
- Klemmschrauben im Flügelteil leicht lösen
- Tür in die passende Position bringen
- Klemmschrauben fest anziehen
- Keile entfernen

Andruckverstellung

- Tür öffnen
- Gewindestift im Rahmenteil leicht lösen
- Klemmstück aus der Verzahnung drücken
- Tür in die passende Position bringen
- Gewindestift fest anziehen