

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 2 850140 0 00000

1. *Eindeutiger Kenncode:* **ALPRO** (Artikelaufistung siehe Anhang)

---

2. *Verwendungszweck:* zum Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz und/oder an Türen in Flucht- und Rettungswegen

---

3. *Hersteller:* SIMONSWERK GmbH  
Bosfelder Weg 5  
33378 Rheda-Wiedenbrück  
Deutschland

---

4. *Kontakt Bevollmächtigten:* n. n.

---

5. *Systeme:* AVCP 1

---

6. *notifizierte Stelle:* ift, Rosenheim / 0757-CPR-229IFT-7012742-8-9

---

7. *Leistungserklärung nach:* DIN EN 1935:2002

---

8. *Erklärte Leistungen:*

<i>Wesentliche Merkmale</i>	<i>Leistung(en)</i>	<i>Harmonisierte technische Spezifikation</i>
selbstschließend:	erfüllt	DIN EN 1935 : 2002
Dauerfunktions-tüchtigkeit:	erfüllt Klasse 7 – 200.000 Zyklen	DIN EN 1935 : 2002
gefährliche Substanzen:	Es sind weder gefährliche Stoffe enthalten, noch ist bei sachgemäßem Gebrauch vorgesehen, dass diese freigesetzt werden.	

Ⓢ Klassifizierungsschlüssel der einzelnen Bänder siehe Anhang

9. Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8:

Verantwortlich für die Erstellung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rheda-Wiedenbrück, den 20.12.2021



i. V. Wolfgang Landwehr, Leitung Anwendungstechnik

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 2 850140 0 00000

Anhang

## Artikelaufistung

ALPRO 2120 H66-11	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2130 E15-08 HV	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2130 E15-09 HV	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2130 E15-10 HV	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2130 E15-11 HV	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2130 E15-22	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2150 A24-01 (4214)	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2150 A24-02 (4213)	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2150 A24-03 (4212)	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2150 A24-04	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2150 A24-05	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2150 A24-06	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2150 A24-07	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2150 A28-01	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2150 A28-06	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2150 A28-09	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2150 E15-39	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2150 P28-02	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2150 P28-04	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2150 V12-01	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2150 V12-02 RB 100	3	0	4	0	1		1	11
ALPRO 2150 W30-04	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 2153 ST16-01	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2157 G39-01	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2157 G39-02	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2157 P29-01	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2170 A25-01	4	7	7	0	1	*	1	14
ALPRO 2170 A25-02	4	7	7	0	1	*	1	14
ALPRO 2170 E15-08 V	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2170 E15-09 V	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2170 E15-10 V	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2170 E15-11 V	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2170 E15-23	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2170 H7-229	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2170 H7-230	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2170 R27-01	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2170 R27-02	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2170 R8-05	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2170 R8-05 Cor-Ten NM	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2170 R8-05 NM	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2170 R8-06	2	7	3	0	1	*	0	10
ALPRO 2170 R8-06 Cor-Ten	2	7	3	0	1	*	0	10
ALPRO 2170 R8-06 NM	2	7	3	0	1	*	0	10
ALPRO 2170 R8-07	2	7	3	0	1	*	0	10
ALPRO 2170 R8-07 Cor-Ten	2	7	3	0	1	*	0	10
ALPRO 2170 R8-07 NM	2	7	3	0	1	*	0	10
ALPRO 2170 R8-08	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2170 R8-09	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2170 R8-10 NM	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2170 R8-11	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2177 P27-01	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2424 Sch34-15	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2424 Sch34-16	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2430/2470 H66-01	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 2430/2470 H66-09	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 2430/2470 H66-10	4	7	5	1	1	*	1	12
ALPRO 2430/2470 H66-18	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 2453 H66-27	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2453 H66-28	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2453 H66-29	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2453 H66-30	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2453 SCH34-19	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2453 SCH34-20	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2460 S17-15	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 2460 S17-16	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 2770 S26-01	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 2770 S26-02	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3000 H50-11	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3070 R30-01	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3120 H68-01	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3150 A26-01	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3150 E15-20	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3150 R26-17	4	7	5	0	1	*	1	12

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 2 850140 0 00000

## Anhang

### Artikelaufistung

ALPRO 3150 R26-17	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3150 W30-01	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3150 W30-01 N	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3154 H66-19	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3154 H66-20	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3154 KHT	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3154 KHT 13 MSTs	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3154 KHT 13/19 MSTs	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3157 H66-25	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3157 H66-25A	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3157 H66-31	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3157 H66-31 A	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3157 W30-01	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3160 G35-02	4	7	7	0	1	*	1	14
ALPRO 3160 G35-04	4	7	7	0	1	*	1	14
ALPRO 3160 H7-123	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3160 R26-08	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3160 R26-08 NM	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3170 A33-01	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 B66-01	4	7	7	0	1	*	1	14
ALPRO 3170 B66-01 NM	4	7	7	0	1	*	1	14
ALPRO 3170 B66-02	4	7	7	0	1	*	1	14
ALPRO 3170 B66-02 NM	4	7	7	0	1	*	1	14
ALPRO 3170 E15-17	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 E15-18	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 E15-19	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 E15-28	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3170 E15-29	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3170 E15-30	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-06	4	7	7	0	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-07	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-08	4	7	7	0	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-09	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-10	4	7	7	0	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-11	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-12	4	7	7	0	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-13	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-14	4	7	7	0	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-15	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-16	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-17	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-18	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-19	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-20	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-22	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-23	4	7	5	1	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-24	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-25	4	7	5	1	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-25	4	7	5	1	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-26	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-27	4	7	5	1	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-28	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-29	4	7	5	1	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-29	4	7	5	1	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-30	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-32	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-33	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-34	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-35	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-36	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-37	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-40	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-41	4	7	5	1	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-42	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-43	4	7	5	1	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-44	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-45	4	7	5	1	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-46	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-47	4	7	5	1	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-48	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-49	4	7	5	1	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-50	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-51	4	7	5	0	1	*	1	12

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 2 850140 0 00000

## Anhang

### Artikelaufistung

ALPRO 3170 H61-53	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-54	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-55	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-56	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-57	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-58	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 H61-59	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-61	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3170 H61-63	4	7	5	1	1	*	1	12
ALPRO 3170 P25-01	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3170 S26-03	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3170 S26-04	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3177 E15-14	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3177 E15-15	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3177 E15-16	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3177 H61-38	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3177 H61-39	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3177 H66-05	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3177 H66-06	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3270 H61-02	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3440 H61-62	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3440 H61-64	3	7	4	1	1	*	1	11
ALPRO 3440 H61-66	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3440 H61-68	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3440 H61-74	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3450 A24-10	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3450 A24-10	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3450 A24-11	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3450 A24-11	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3450 A24-12	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3450 A24-12	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3450 A24-13	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3450 A24-13	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3450 A24-14	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3450 A24-14	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3450 A24-15	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3450 A24-15	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3450 A24-16	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3450 A24-17	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3450 R 6-16	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3450 R26-09	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3450 R26-09 NM	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3450 R26-10	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3450 R26-10 NM	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3450 R26-11	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3450 R26-11 NM	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3450 R26-12	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3450 R26-12 NM	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3450 R26-13	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3450 R26-13 NM	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3450 R26-14	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3450 R26-14 NM	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3450 R26-15	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3450 R26-15 NM	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3450 R26-16 NM	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3450 R26-18	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3450 R26-18	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3450 W11-03	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3450 W11-08	4	7	7	1	1	*	1	14
ALPRO 3460 G35-01	4	7	7	0	1	*	1	14
ALPRO 3460 G35-03	4	7	7	0	1	*	1	14
ALPRO 3460 R26-05	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3460 R26-05 NM	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3460 R26-06	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3460 R26-06 NM	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3460 R26-07	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3460 R26-07 NM	4	7	5	0	1	*	1	12
ALPRO 3477 H61-31	4	7	5	0	1	*	1	12

\* = Die Korrosionsbeständigkeit ist abhängig von der jeweiligen Oberfläche - siehe Zertifikat 0757-CPR-229IFT-7012742-8-9